

品番：EA824NA-3.2

品名：3.2x 71mm ストレートドリル(HSS/2本)



販売価格	885円(税抜) / 974円(税込)		
カタログ価格	885円(税抜) / 974円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/06/21 07:23現在)		
商品入数	2	販売単位	pk
カタログページ	0883ページ		



品名	材質	径	長さ	全長	規格
SDP3.2	HSS	3.2	42	71	JIS B 0505

HSS鋼(ハイス)
HSSとは高速鋼(High Speed Steel)の略称であり、ハイスビード・スター形状のハイスと含有されるハイスは高温での硬さや酸化特性を兼ね備え、更に、タングステン、コバルト、ニッケルといった合金成分を含有し、焼入れ焼戻し硬化処理した後、研磨により鋭利な刃先を形成し、研磨後の硬度と比較すると、磨耗特性においては劣るが、磨耗に優れている。

品名	材質	径	長さ	全長	規格
SDP3.2	HSS	3.2	42	71	JIS B 0505

品名	材質	径	長さ	全長	規格
SDP3.2	HSS	3.2	42	71	JIS B 0505

仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	SDP3.2
材質	HSS(ハイス)	刃先径	3.2mm
全長	71mm	溝長	42mm
入数	2本入り	対応被削材	一般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金、銅合金
先端角	118°		

鉄鋼から木材まで幅広い用途に使える汎用ドリル

標準ねじれ角

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.