

品番：EA824NA-3.3

品名：3.3x 73mm ストレートドリル(HSS/2本)



販売価格	885円(税抜) / 974円(税込)		
カタログ価格	885円(税抜) / 974円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/05/06 17:53現在)		
商品入数	2	販売単位	pk
カタログページ	0883ページ		



品名	材質	規格	寸法	単位	在庫
EA824NA-3.3	HSS	ストレートドリル	3.3x73	本	7

HSS鋼(ハイス)
HSSとは高速鋼(High Speed Steel)の略称であり、ハイスビード・スター形等のHSSと区別される。HSSは常温での硬さや磨耗特性を兼ね備え、鋼に比べて、タンダスタム、コバルト、チタン等の合金元素を含有し、焼入れ焼戻し等の熱処理を施した後、研磨により仕上げられて使用される。また、研磨前後と比較すると、磨耗特性においては異なるが、磨耗に優れている。

品名	材質	規格	寸法	単位	在庫
EA824NA-3.3	HSS	ストレートドリル	3.3x73	本	7

品名	材質	規格	寸法	単位	在庫
EA824NA-3.3	HSS	ストレートドリル	3.3x73	本	7

仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	SDP3.3
材質	HSS(ハイス)	刃先径	3.3mm
全長	73mm	溝長	45mm
入数	2本入り	対応被削材	一般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金、銅合金
先端角	118°		

鉄鋼から木材まで幅広い用途に使える汎用ドリル

標準ねじれ角

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.