

品番 : EA824NC-6.0

品名 : 6.0x200mm ストレートロングドリル(HSS)



販売価格	3,430円(税抜) / 3,773円(税込)		
カタログ価格	3,430円(税抜) / 3,773円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/21 16:45現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0883ページ		



品番	規格	材質	用途	全長	溝長	刃先径	先端角	標準ねじれ角
EA824NC-6.0	6.0x200mm	HSS	鉄工用	200mm	100mm	6.0mm	118°	標準ねじれ角

HSS鋼(ハイス)
HSSとは高速度鋼(High Speed Steel)の略称であり、ハイスビード・スター形溝のHSSとも呼ばれる。HSSは常温での硬さや酸化特性を兼ね備え、更に、タングステン・コバルト・ニッケルなどの合金成分を含有し、焼入れ焼戻し熱処理した後、研磨により仕上げられて使用される。また、用途や硬さと比較すると、磨耗特性においては劣るが、靱性に優れている。

品番	規格	材質	用途	全長	溝長	刃先径	先端角	標準ねじれ角
EA824NC-6.0	6.0x200mm	HSS	鉄工用	200mm	100mm	6.0mm	118°	標準ねじれ角

品番	規格	材質	用途	全長	溝長	刃先径	先端角	標準ねじれ角
EA824NC-6.0	6.0x200mm	HSS	鉄工用	200mm	100mm	6.0mm	118°	標準ねじれ角

仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	LSDP6.0×200
材質	HSS(ハイス)	用途	鉄工用
刃先径	6.0mm	全長	200mm
溝長	100mm	入数	1本
先端角	118°		
標準ねじれ角			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.