

品番：EA824NC-8.0

品名：8.0x200mm ストレートロングドリル(HSS)



販売価格	4,880円(税抜) / 5,368円(税込)		
カタログ価格	4,880円(税抜) / 5,368円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/23 18:02現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0883ページ		



品番	径	長さ	単位	在庫
EA824NC-8.0	8.0	200	本	1

HSS鋼(ハイス)
HSSとは高速鋼(High Speed Steel)の略称であり、ハイスビード・スター形溝のHSSとも呼ばれる。HSSは常温での硬さや酸化特性を兼ね備え、更に、タングステン・コバルト・ニッケルなどの合金成分を含有し、焼入れ・焼戻し等の熱処理を経た後、硬軟に合わせた状態で使用される。また、硬度の差と比較すると、脆性については劣るが、靱性に優れている。

品番	径	長さ	単位	在庫
EA824NC-8.0	8.0	200	本	1

品番	径	長さ	単位	在庫
EA824NC-8.0	8.0	200	本	1

仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	LSDP8.0×200
材質	HSS(ハイス)	用途	鉄工用
刃先径	8.0mm	全長	200mm
溝長	100mm	入数	1本
先端角	118°		
標準ねじれ角			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.