

品番 : EA824NJ-10.2

品名 : 10.2x133mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)



販売価格	4,730円(税抜) / 5,203円(税込)		
カタログ価格	4,730円(税抜) / 5,203円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/06 19:36現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0884ページ		



品名	EA824NJ-10.2	規格	10.2x133mm
材質	HSS(ハイス)	用途	鉄鋼用
刃先径	10.2mm	全長	133mm
溝長	87mm	先端角	118°

品名	EA824NJ-10.2	規格	10.2x133mm
材質	HSS(ハイス)	用途	鉄鋼用
刃先径	10.2mm	全長	133mm
溝長	87mm	先端角	118°

HSS鋼(ハイス)
HSSとは鋼(鉄)に少量のクロム、ニッケル、バナジウム、モリブデン、コバルトなどを添加し、熱処理により硬質で耐摩耗性のある鋼材を指します。HSS鋼は、切削加工時に発生する熱や摩擦による工具の劣化を抑制し、加工精度を向上させる効果があります。また、切削速度を向上させる効果があります。HSS鋼は、切削加工に広く用いられています。

品名	EA824NJ-10.2	規格	10.2x133mm
材質	HSS(ハイス)	用途	鉄鋼用
刃先径	10.2mm	全長	133mm
溝長	87mm	先端角	118°

仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	GSD10.2
材質	HSS(ハイス)	用途	厚み \leq 23Dの鉄鋼用、一般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼
刃先径	10.2mm	全長	133mm
溝長	87mm	入数	1本
先端角	118°		
TiNコーティング			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.