

品番：EA824NJ-11.0

品名：11.0x142mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)



販売価格	4,680円(税抜) / 5,148円(税込)		
カタログ価格	4,680円(税抜) / 5,148円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/09/18 15:29現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0919ページ		



品名	EA824NJ-11.0
規格	JIS B 5301
材質	HSS(ハイコート)
全長	142mm
溝長	94mm
刃先径	11.0mm
先端角	118°

規格	JIS B 5301
材質	HSS(ハイコート)
全長	142mm
溝長	94mm
刃先径	11.0mm
先端角	118°

HSS鋼(ハイコート)
HSS鋼は鋼(鉄)に少量のクロム、ニッケル、バナジウムを添加し、高硬度、高耐磨性を付与した鋼材です。また、切削加工性が良く、切削速度も高いです。HSS鋼は、切削加工に広く用いられています。

規格	JIS B 5301
材質	HSS(ハイコート)
全長	142mm
溝長	94mm
刃先径	11.0mm
先端角	118°

仕様

メーカー	不二越(NACHI)	型番	GSD11.0
材質	HSS(ハイコート)	用途	厚み \leq 28Dの鉄鋼用、一般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼
刃先径	11.0mm	全長	142mm
溝長	94mm	入数	1本
先端角	118°		
TiNコーティング			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.