

品番 : EA824NJ-4.6

品名 : 4.6x 80mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,250円(税抜) / 1,375円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,250円(税抜) / 1,375円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2026/06/21 12:00現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0884ページ | | |



| | | | |
|----|-------------|-----|-------------------------------------|
| 品番 | EA824NJ-4.6 | 品名 | 4.6x80mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS) |
| 規格 | JIS B 5301 | 材質 | HSS(ハイス) |
| 外径 | 4.6mm | 全長 | 80mm |
| 溝長 | 47mm | 先端角 | 118° |

| | | | |
|----|-------------|-----|-----------------------|
| 品番 | EA824NA-4.6 | 品名 | 4.6x80mm ストレートシャンクドリル |
| 規格 | JIS B 5301 | 材質 | HSS(ハイス) |
| 外径 | 4.6mm | 全長 | 80mm |
| 溝長 | 47mm | 先端角 | 118° |


HSS鋼(ハイス)
HSSとは鋼系工具鋼(鋼)の中でも硬い鋼材であり、ハイスビード(スチールを削ぐハイス)とも呼ばれる。ハイスは常温下での硬さを熱処理を施すことで、鋼に比べて、ダクタイル性を失い、脆くなる。加工時に、ダクタイル性を失った鋼は、加工時に脆くなる。また、硬さが増加し、加工時の熱処理を施した後に、硬さが増加して加工が困難になる。また、硬さが増加すると、加工時に脆くなる。加工時に脆くなる。

| | | | |
|----|-------------|-----|-------------------------------------|
| 品番 | EA824NJ-4.6 | 品名 | 4.6x80mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS) |
| 規格 | JIS B 5301 | 材質 | HSS(ハイス) |
| 外径 | 4.6mm | 全長 | 80mm |
| 溝長 | 47mm | 先端角 | 118° |

仕様

| | | | |
|-----------|-------------|----|-----------------------------------|
| メーカー | 不二越 (NACHI) | 型番 | GSD4.6 |
| 材質 | HSS(ハイス) | 用途 | 厚み \leq 57Dの鉄鋼用、一般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼 |
| 刃先径 | 4.6mm | 全長 | 80mm |
| 溝長 | 47mm | 入数 | 1本 |
| 先端角 | 118° | | |
| TiNコーティング | | | |

代替品

| | | |
|--|------|-------------|
|  | 品番 | EA824NA-4.6 |
| | コメント | コーティングなし |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.