

品番 : EA824NJ-4.8

品名 : 4.8x 86mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)



販売価格	1,410円(税抜) / 1,551円(税込)		
カタログ価格	1,410円(税抜) / 1,551円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/21 11:59現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0884ページ		



品番	EA824NJ-4.8	品名	4.8x86mm ストレートシャンクドリル
材質	HSS(ハイス)	用途	鉄鋼用
刃先径	4.8mm	全長	86mm
溝長	52mm	先端角	118°

規格	JIS B 0501	規格	JIS B 0501
規格	JIS B 0501	規格	JIS B 0501

HSS鋼(ハイス)
HSSとは鋼系合金鋼(鋼)の中でも硬い鋼材であり、ハイスドリル・スチールを兼ねてハイスとも呼ばれる。ハイスは常温下での硬さを熱処理による硬化に加え、鋼にクロム、タンタム、ニオブ、モリブデンなどの合金元素を添加し、熱処理を施した後に、冷却により硬質化して製造される。また、硬質合金と比べると、切削速度においては劣るが、切削に優れている。

品番	EA824NJ-4.8	品名	4.8x86mm ストレートシャンクドリル
材質	HSS(ハイス)	用途	鉄鋼用
刃先径	4.8mm	全長	86mm
溝長	52mm	先端角	118°

仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	GSD4.8
材質	HSS(ハイス)	用途	厚み \leq 62Dの鉄鋼用、一般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼
刃先径	4.8mm	全長	86mm
溝長	52mm	入数	1本
先端角	118°		
TiNコーティング			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.