


品番 : EA824NJ-8.5

品名 : 8.5x117mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)



販売価格	3,380円(税抜) / 3,718円(税込)		
カタログ価格	3,380円(税抜) / 3,718円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/06/21 13:01現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0884ページ		



品名	EA824NJ-8.5	規格	JIS B 1191
材質	HSS(ハイス)	用途	鉄鋼用
外径	8.5mm	全長	117mm
溝長	75mm	先端角	118°

品名	EA824NJ-8.5	規格	JIS B 1191
材質	HSS(ハイス)	用途	鉄鋼用
外径	8.5mm	全長	117mm
溝長	75mm	先端角	118°

**HSS鋼(ハイス)**  
 HSSとは鋼系高速鋼(High Speed Steel)の略称であり、ハイスビード・ステールを総称してハイスとも呼ばれる。ハイスは常温下での硬さを熱処理による硬化に加え、焼入れ、焼戻し、焼入れ、焼戻しを繰り返すことで、焼入れ等の熱処理を施した後に、焼戻しにより硬さが安定する。また、焼戻し後には焼戻し硬化による硬化が認められる。また、焼戻し硬化による硬化は、焼戻し硬化による硬化が認められる。また、焼戻し硬化による硬化は、焼戻し硬化による硬化が認められる。

品名	EA824NJ-8.5	規格	JIS B 1191
材質	HSS(ハイス)	用途	鉄鋼用
外径	8.5mm	全長	117mm
溝長	75mm	先端角	118°

仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	GSD8.5
材質	HSS(ハイス)	用途	厚み≤88Dの鉄鋼用、一般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼
刃先径	8.5mm	全長	117mm
溝長	75mm	入数	1本
先端角	118°		
TiNコーティング			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.