

品番 : EA824NK-0.7

品名 : 0.7x 32mm ストレートドリル(Co HSS)



販売価格	690円(税抜) / 759円(税込)		
カタログ価格	690円(税抜) / 759円(税込)		
在庫数	最新在庫: 14 (2026/06/21 10:31現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0884ページ		



品名	EA824NK-0.7	規格	0.7x32mm
材質	Co-HSS	用途	鉄鋼用
刃先径	0.7mm	全長	32mm
溝長	7.5mm	入数	1本
先端角	135°		

品名	EA824NK-0.7	規格	0.7x32mm
材質	Co-HSS	用途	鉄鋼用
刃先径	0.7mm	全長	32mm
溝長	7.5mm	入数	1本
先端角	135°		


**Co-HSS(コバルトハイス)**  
Co-HSSとは、モリブデンハイスにコバルト(Co)を加えた材質。従来のハイスに比べて、さらに硬度が上がり、耐磨耗性に優れています。その為、ハイスより様々な用途に使用することができます。

品名	EA824NK-0.7	規格	0.7x32mm
材質	Co-HSS	用途	鉄鋼用
刃先径	0.7mm	全長	32mm
溝長	7.5mm	入数	1本
先端角	135°		

### 仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	COSD0.7
材質	Co-HSS(コバルトハイス)	用途	厚み $\leq$ 5Dの鉄鋼用
刃先径	0.7mm	全長	32mm
溝長	7.5mm	入数	1本
先端角	135°		
強ねじれ角			

### 代替品

	<b>品番</b> EA824NJ-0.7 <b>コメント</b> 0.7x28mm TiN コーティングドリル
--	---

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.