

品番 : EA824NK-10.5

品名 : 10.5x137mm ストレートドリル(Co HSS)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,430円(税抜) / 4,873円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,430円(税抜) / 4,873円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2026/06/21 10:33現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0884ページ | | |



| 品名 | 品番 | 規格 | 単位 | 在庫 |
|----------|--------------|------------|----|----|
| ストレートドリル | EA824NK-10.5 | 10.5x137mm | 本 | 3 |

| 品名 | 品番 | 規格 | 単位 | 在庫 |
|----------|--------------|------------|----|----|
| ストレートドリル | EA824NK-10.5 | 10.5x137mm | 本 | 3 |

Co-HSS(コバルトハイス)
Co-HSSとは、モリブデンハイスにコバルト(Co)を加えた材質。従来のハイスに比べて、さらに硬度が上がり、耐磨耗性に優れています。その為、ハイスより様々な用途に使用することができます。

| 品名 | 品番 | 規格 | 単位 | 在庫 |
|----------|--------------|------------|----|----|
| ストレートドリル | EA824NK-10.5 | 10.5x137mm | 本 | 3 |

仕様

| | | | |
|-------|-----------------|----|-----------|
| メーカー | 不二越 (NACHI) | 型番 | COSD10.5 |
| 材質 | Co-HSS(コバルトハイス) | 用途 | 厚み≤5Dの鉄鋼用 |
| 刃先径 | 10.5mm | 全長 | 137mm |
| 溝長 | 70mm | 入数 | 1本 |
| 先端角 | 135° | | |
| 強ねじれ角 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.