

品番 : EA824NK-9.7

品名 : 9.7x130mm ストレートドリル(Co HSS)



販売価格	4,190円(税抜) / 4,609円(税込)		
カタログ価格	4,190円(税抜) / 4,609円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/05/06 19:03現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0884ページ		



品名	EA824NK-9.7	規格	JIS S 5015
材質	Co-HSS	用途	鉄鋼用
刃先径	9.7mm	全長	130mm
溝長	67mm	入数	1本
先端角	135°	メーカー	不二越

品名	EA824NK-9.7	規格	JIS S 5015
材質	Co-HSS	用途	鉄鋼用
刃先径	9.7mm	全長	130mm
溝長	67mm	入数	1本
先端角	135°	メーカー	不二越


Co-HSS(コバルトハイス)
Co-HSSとは、モリブデンハイスにコバルト(Co)を加えた材質。従来のハイスに比べて、さらに硬度が上がり、耐磨耗性に優れています。その為、ハイスより様々な用途に使用することができます。

品名	EA824NK-9.7	規格	JIS S 5015
材質	Co-HSS	用途	鉄鋼用
刃先径	9.7mm	全長	130mm
溝長	67mm	入数	1本
先端角	135°	メーカー	不二越

仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	COSD9.7
材質	Co-HSS(コバルトハイス)	用途	厚み≤5Dの鉄鋼用
刃先径	9.7mm	全長	130mm
溝長	67mm	入数	1本
先端角	135°		
強ねじれ角			

代替品

	品番 EA824NA-9.7 コメント 変更点:各仕様
--	--------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.