

品番：EA824NP-125

品名：2.5x 91mm ステンレス用六角軸ドリル(Co Hss)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,320円(税抜) / 1,452円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,320円(税抜) / 1,452円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 16 (2026/04/04 16:50現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0890ページ | | |



Co-HSS(コバルトハイス)
Co-HSSとは、モリブデンハイスにコバルト(Co)を加えた材質。従来のハイスに比べて、さらに硬度が上がり、耐磨耗性に優れています。その為、ハイスより様々な用途に使用することができます。

仕様

| | | | |
|--------|---------------------|-----|-----------------|
| メーカー | 不二越(NACHI) | 型番 | 6SUSSDP2.5 |
| 六角シャンク | 6.35mm | 材質 | Co-HSS(コバルトハイス) |
| 用途 | ステンレス、鉄、鋼、木材、プラスチック | 刃先径 | 2.5mm |
| 全長 | 91mm | 刃長 | 24mm |
| 先端角 | 135° | | |

インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能な六角シャンク。
(※インパクトモードではご使用頂けません。回転モードでご使用ください。)
電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らずに確実なチャッキング。

シンニング付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.