品番: EA824NP-158

品名: 5.8x123mm ステンレス用六角軸ドリル(Co Hss)



販売価格	2,360円 (税抜)/ 2,596円(税込)				
カタログ価格	2,360円(税抜)/2,596円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/09 18:59現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	0925ページ				



Co-HSS(コバルトハイス)
Co-HSSとは、モリフデンハイスに
コバルト(co)を加えた材質。
従来のハイスに比べて、さらに硬度
が上がり、割算料性に優れています。
その為、ハイスより様々な用途に
使用することができます。





仕様

メーカー	不二越(NACHI)	型番	6SUSSDP5.8
六角シャンク	6.35mm	材質	Co-HSS(コバルトハイス)
用途	ステンレス、鉄、鋼、木材、プラスチック	刃先径	5.8mm
全長	123mm	刃長	57mm
先端角	135°		

インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能な六角シャンク。 (※インパクトモードではご使用頂けません。回転モードでご使用ください。) 電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らずに確実なチャッキング。

シンニング付

代替品



品番 EA824NP-155 コメント 刃先径:5.5mm

株式会社エスコ