

品番：EA824NS-1.2

品名：1.2x 50mm/3mmシャンク ステンレス用ドリル(AG coat)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,050円(税抜) / 1,155円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,050円(税抜) / 1,155円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/11 16:35現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0885ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------|-------------|-------|------------------|
| メーカー | 不二越 (NACHI) | 型番 | AGSUSR1.2 |
| 用途 | ステンレス専用 | 材質 | 高合金ハイス(AGコーティング) |
| 刃先径 | 1.2mm | 全長 | 50mm |
| 溝長 | 16mm | シャンク径 | 3mm |
| 入数 | 1本入り | 先端角 | 135° |
| 強ねじれ角 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.