

品番 : EA824NS-2.5

品名 : 2.5x 64mm ステンレス用ドリル(AG coat)



販売価格	950円(税抜) / 1,045円(税込)		
カタログ価格	950円(税抜) / 1,045円(税込)		
在庫数	最新在庫: 14 (2026/06/11 18:04現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0885ページ		



品番	名称	仕様	単位	在庫
EA824NS-2.5	2.5x64mm ステンレス用ドリル(AGコート)	材質: ステンレス 全長: 64mm 刃先径: 2.5mm シャンク径: 3mm	本	14

品番	名称	仕様	単位	在庫
EA824NS-2.5	2.5x64mm ステンレス用ドリル(AGコート)	材質: ステンレス 全長: 64mm 刃先径: 2.5mm シャンク径: 3mm	本	14

品番	名称	仕様	単位	在庫
EA824NS-2.5	2.5x64mm ステンレス用ドリル(AGコート)	材質: ステンレス 全長: 64mm 刃先径: 2.5mm シャンク径: 3mm	本	14

仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	AGSUSR2.5
用途	ステンレス専用	材質	高合金ハイス(AGコーティング)
刃先径	2.5mm	全長	64mm
溝長	30mm	シャンク径	3mm
入数	1本入り	先端角	135°
強ねじれ角			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.