

品番 : EA824NS-6.1

品名 : 6.1x107mm ドリルビット(AG coat/ステンレス用)



販売価格	2,770円(税抜) / 3,047円(税込)		
カタログ価格	2,770円(税抜) / 3,047円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/04 16:51現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0885ページ		



品番	EA824NS-6.1
品名	6.1x107mm ドリルビット(AG coat/ステンレス用)
メーカー	不二越(NACHI)
用途	ステンレス専用
刃先径	6.1mm
溝長	63mm
全長	107mm
シャンク径	8mm
先端角	135°
入数	1本入り


品番	EA824NS-6.1S
品名	6.1x75mm ドリルビット(AG coat/ステンレス用)
メーカー	不二越(NACHI)
用途	ステンレス専用
刃先径	6.1mm
溝長	63mm
全長	75mm
シャンク径	8mm
先端角	135°
入数	1本入り

品番	EA824NS-6.1
品名	6.1x107mm ドリルビット(AG coat/ステンレス用)
メーカー	不二越(NACHI)
用途	ステンレス専用
刃先径	6.1mm
溝長	63mm
全長	107mm
シャンク径	8mm
先端角	135°
入数	1本入り

仕様

メーカー	不二越(NACHI)	型番	AGSUSR6.1
用途	ステンレス専用	材質	高合金ハイス(AGコーティング)
刃先径	6.1mm	全長	107mm
溝長	63mm	シャンク径	8mm
入数	1本入り	先端角	135°
強ねじれ角			

代替品

	品番	EA824NS-6.1S
	コメント	6.1x75mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.