

品番：EA824NV-12.5

品名：12.5x120mm ドリル(ノス形 9.5mm軸・HSS)



販売価格	4,600円(税抜) / 5,060円(税込)		
カタログ価格	4,600円(税抜) / 5,060円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/05/21 14:08現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0922ページ		



品番	径	長さ	軸径	刃先角
EA824NV	12.5	120	9.5	118°

径	長さ	軸径	刃先角	材質
12.5	120	9.5	118°	HSS

**HSS鋼(ハイス)**  
HSSとは高速度鋼(High Speed Steel)の略称で、ありハイスビード・スチールを軸でハイスと称する。ハイスは高速下での磨耗や熱軟化に耐えるために、鋼にクロム、タンタル、ニオブ、コバルト、バナジウム等の合金成分を添加し、熱処理の精製を施した。結果として硬さが非常に高く、また、耐磨耗性に優れる。用途に応じては異なる特性に優れている。

径	長さ	軸径	刃先角	材質
12.5	120	9.5	118°	HSS

径	長さ	軸径	刃先角	材質
12.5	120	9.5	118°	HSS

### 仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	NOS12.5-8
材質	HSS(ハイス)	刃先径	12.5mm
全長	120mm	溝長	65mm
シャンク径	9.5mm	シャンク長	35mm
対応被削材	一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅	ドリル先端角	118°
保護リング付			
軸径が一定 同一シャンクで広範囲のドリルが使用可能です。			
強ねじれ溝と強剛性			
鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等のあらゆる材料に使用できます。			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.