

品番：EA824NW-14.5

品名：14.5x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)



販売価格	6,400円(税抜) / 7,040円(税込)		
カタログ価格	6,400円(税抜) / 7,040円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/04 20:08現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0887ページ		



品番	EA824NW-14.5
規格	JIS S 5014
材質	HSS
径	14.5mm
長さ	134mm
軸径	12.7mm
溝長	74mm
先端角	118°

品番	EA824NW-14.5
規格	JIS S 5014
材質	HSS
径	14.5mm
長さ	134mm
軸径	12.7mm
溝長	74mm
先端角	118°

HSS鋼(ハイス)
HSSとは高速度鋼(High Speed Steel)の略称であり、ハイスビード・スチールを略めてハイスとも呼ばれる。ハイスは鋼質下での切削性能を高めるために、鋼にクロム、タンタム、ニオブ、コバルトなどの合金元素を添加し、熱処理により硬質化させた鋼である。また、硬質合金と比較すると、切削速度においては劣るが、靱性に優れている。

品番	EA824NW-14.5
規格	JIS S 5014
材質	HSS
径	14.5mm
長さ	134mm
軸径	12.7mm
溝長	74mm
先端角	118°



仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	NOS14.5-2
材質	HSS(ハイス)	刃先径	14.5mm
全長	134mm	溝長	74mm
シャンク径	12.7mm	シャンク長	40mm
対応被削材	一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅	ドリル先端角	118°
保護リング付			
軸径が一定 同一シャンクで広範囲のドリルが使用可能です。			
強ねじれ溝と強剛性			
鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等のあらゆる材料に使用できます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.