

品番：EA824NW-15.5

品名：15.5x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)



販売価格	7,150円(税抜) / 7,865円(税込)		
カタログ価格	7,150円(税抜) / 7,865円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/04 16:51現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0887ページ		



品番	仕様	単位	在庫
EA824NW-15.5	12.7mm軸径	本	1

品番	仕様	単位	在庫
EA824NW-15.5	12.7mm軸径	本	1

**HSS鋼(ハイス)**  
HSSとは高速度鋼(High Speed Steel)の略称であり、ハイスビード・スチールを略めてハイスとも呼ばれる。ハイスは通常下での切削性能を高めるために、鋼にクロム、タンタル、ニオブ、コバルトなどの元素を添加し、熱処理を施した後に、高硬度に加工されている。また、硬質合金と比較すると、衝撃特性においては劣るの、韌性に優れている。

品番	仕様	単位	在庫
EA824NW-15.5	12.7mm軸径	本	1



### 仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	NOS15.5-2
材質	HSS(ハイス)	刃先径	15.5mm
全長	134mm	溝長	74mm
シャンク径	12.7mm	シャンク長	40mm
対応被削材	一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅	ドリル先端角	118°
保護リング付			
軸径が一定 同一シャンクで広範囲のドリルが使用可能です。			
強ねじれ溝と強剛性			
鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等のあらゆる材料に使用できます。			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.