

品番 : EA824NW-15.5

品名 : 15.5x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)



販売価格	7,150円(税抜) / 7,865円(税込)		
カタログ価格	7,150円(税抜) / 7,865円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/16 05:26現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0887ページ		



HSS鋼(ハイス)

HSSは高速度鋼(High-speed steel)の略称で、あり、ハイスピード・スチールを意味してハイスとも呼ばれる。ハイスは、高炭素鋼の一種で、鉄と炭素を主な元素として、ニッケル、クロム、モリブデン、バナジウムといった微量成分を含有する。一般的に、工具鋼として、前処理、切削加工、などの用途で使用される。また、切削工具として、被削材に応じて適切に選択される。



仕様

メーカー	不二越(NACHI)	型番	NOS15.5-2
材質	HSS(ハイス)	刃先径	15.5mm
全長	134mm	溝長	74mm
シャンク径	12.7mm	シャンク長	40mm
対応被削材	一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅	ドリル先端角	118°

保護リング付

軸径が一定
同一シャンクで広範囲のドリルが使用可能です。

強ねじれ溝と強剛性

鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等のあらゆる材料に使用できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.