

品番：EA824NW-16.0

品名：16.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)



販売価格	7,600円(税抜) / 8,360円(税込)		
カタログ価格	7,600円(税抜) / 8,360円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/06/18 11:13現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0887ページ		



品名	EA824NW-16.0
規格	16.0x134mm
材質	HSS
軸径	12.7mm
全長	134mm
溝長	74mm
刃先径	16.0mm
刃先角	118°

品名	EA824NW-16.0
規格	16.0x134mm
材質	HSS
軸径	12.7mm
全長	134mm
溝長	74mm
刃先径	16.0mm
刃先角	118°

HSS鋼(ハイス)
HSSとは高速度鋼(High Speed Steel)の略称であり、ハイスビード(スチールを削ぐためのハイス)とも呼ばれる。ハイスは通常下での切削性能を高めるために、鋼にクロム、タンタル、ニオブ、コバルトなどの合金元素を添加し、熱処理を加えることで、硬さと耐熱性を向上させた。結果として、高速での切削が可能となり、また、耐磨耗性も向上する。切削速度については、切削条件に依存する。

品名	EA824NW-16.0
規格	16.0x134mm
材質	HSS
軸径	12.7mm
全長	134mm
溝長	74mm
刃先径	16.0mm
刃先角	118°



仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	NOS16.0-2
材質	HSS(ハイス)	刃先径	16.0mm
全長	134mm	溝長	74mm
シャンク径	12.7mm	シャンク長	40mm
対応被削材	一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅	ドリル先端角	118°
保護リング付			
軸径が一定 同一シャンクで広範囲のドリルが使用可能です。			
強ねじれ溝と強剛性			
鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等のあらゆる材料に使用できます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.