

品番：EA824NW-17.5

品名：17.5x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)



販売価格	8,760円(税抜) / 9,636円(税込)		
カタログ価格	8,760円(税抜) / 9,636円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/18 12:58現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0887ページ		



品番	EA824NW-17.5	品名	17.5x134mm ノス形ドリル
材質	HSS	軸径	12.7mm
刃先径	17.5mm	全長	134mm
溝長	74mm	シャック径	12.7mm
刃先角	118°	重量	約0.1kg

規格	JIS S 5035
標準寸法	ISO 530
公差	±0.02mm
表面処理	無処理

HSS鋼(ハイス)
HSSとは高速度鋼(High Speed Steel)の略称であり、ハイスビード・スチールを略めてハイスとも呼ばれる。ハイスは通常下での切削性能を高めるために、鋼にクロム、タンタル、ニオブ、コバルトなどの合金元素を添加し、熱処理により硬質化させた鋼である。また、硬質合金と比較すると、切削速度においては劣るが、靱性に優れている。

規格	JIS S 5035
標準寸法	ISO 530
公差	±0.02mm
表面処理	無処理



仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	NOS17.5-2
材質	HSS(ハイス)	刃先径	17.5mm
全長	134mm	溝長	74mm
シャック径	12.7mm	シャック長	40mm
対応被削材	一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅	ドリル先端角	118°
保護リング付			
軸径が一定 同一シャックで広範囲のドリルが使用可能です。			
強ねじれ溝と強剛性			
鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等のあらゆる材料に使用できます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.