

品番：EA824NW-17.5

品名：17.5x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)



販売価格	8,760円(税抜) / 9,636円(税込)		
カタログ価格	8,760円(税抜) / 9,636円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/04 16:58現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0887ページ		



品番	EA824NW-17.5
品名	17.5x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)
材質	HSS(ハイス)
全長	134mm
軸径	17.5mm
溝長	74mm
軸径	12.7mm
軸長	40mm

品番	EA824NW-17.5
品名	17.5x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)
材質	HSS(ハイス)
全長	134mm
軸径	17.5mm
溝長	74mm
軸径	12.7mm
軸長	40mm

HSS(ハイス)
HSSとは高速度鋼(High Speed Steel)の略称であり、ハイスビード・スチールを略めてハイスとも呼ばれる。ハイスは鋼質下での切削性能を高めるために、鋼にクロム、タンタム、ニオブ、コバルトなどの合金元素を添加し、熱処理により硬質で耐摩耗性のある材料に加工される。また、硬質合金と比較すると、切削速度においては劣るが、靱性に優れている。

品番	EA824NW-17.5
品名	17.5x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)
材質	HSS(ハイス)
全長	134mm
軸径	17.5mm
溝長	74mm
軸径	12.7mm
軸長	40mm



仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	NOS17.5-2
材質	HSS(ハイス)	刃先径	17.5mm
全長	134mm	溝長	74mm
シャンク径	12.7mm	シャンク長	40mm
対応被削材	一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅	ドリル先端角	118°
保護リング付			
軸径が一定 同一シャンクで広範囲のドリルが使用可能です。			
強ねじれ溝と強剛性			
鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等のあらゆる材料に使用できます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.