

品番：EA824NW-20.0

品名：20.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)



販売価格	10,700円(税抜) / 11,770円(税込)		
カタログ価格	10,700円(税抜) / 11,770円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/04 20:07現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0887ページ		



品名	EA824NW-20.0
型番	NOS20.0-2
材質	HSS
軸径	12.7mm
全長	134mm
刃先径	20.0mm
溝長	74mm
シャック径	12.7mm
ドリル先端角	118°

規格	JIS S 5015
材質	HSS
軸径	12.7mm
全長	134mm
刃先径	20.0mm
溝長	74mm
シャック径	12.7mm
ドリル先端角	118°

HSS鋼(ハイス)
HSSとは高速度鋼(High Speed Steel)の略称であり、ハイスビード(スチールを軸でハイスと称する)は、HSSは鋼質下での切削性能を高めるために、鋼にクロム、タンタム、ニオブ、コバルトなどの合金元素を添加し、熱処理により硬質で耐摩耗性を高めた鋼です。HSS鋼は、切削速度が速く、加工精度が良く、また、切削油との相性が良く、加工屑の排出が容易です。HSS鋼は、切削速度が速く、加工精度が良く、また、切削油との相性が良く、加工屑の排出が容易です。

規格	JIS S 5015
材質	HSS
軸径	12.7mm
全長	134mm
刃先径	20.0mm
溝長	74mm
シャック径	12.7mm
ドリル先端角	118°



仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	NOS20.0-2
材質	HSS(ハイス)	刃先径	20.0mm
全長	134mm	溝長	74mm
シャック径	12.7mm	シャック長	40mm
対応被削材	一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅	ドリル先端角	118°
保護リング付			
軸径が一定 同一シャックで広範囲のドリルが使用可能です。			
強ねじれ溝と強剛性			
鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等のあらゆる材料に使用できます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.