

品番：EA824NW-20.0

品名：20.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)



販売価格	10,700円(税抜) / 11,770円(税込)		
カタログ価格	10,700円(税抜) / 11,770円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/04 16:55現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0887ページ		



品番	EA824NW-20.0
品名	20.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)
材質	HSS(ハイス)
刃先径	20.0mm
溝長	74mm
シャック径	12.7mm
シャック長	40mm
全長	134mm
ドリル先端角	118°

材質	HSS(ハイス)
刃先径	20.0mm
溝長	74mm
シャック径	12.7mm
シャック長	40mm
全長	134mm
ドリル先端角	118°

HSS(ハイス)
HSSとは高速度鋼(High Speed Steel)の略称であり、ハイスビード・スチールを略めてハイスとも呼ばれる。ハイスは鋼質下での切削性能を高めるために、鋼にクロム、タンタル、ニオブ、コバルト、バナジウムなどの合金元素を添加し、焼入れ等の熱処理を行った後、非常に高い硬度と耐摩耗性を獲得する。また、硬質合金と比較すると、衝撃特性においては劣るの、韌性に優れている。

品番	EA824NW-20.0
品名	20.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)
材質	HSS(ハイス)
刃先径	20.0mm
溝長	74mm
シャック径	12.7mm
シャック長	40mm
全長	134mm
ドリル先端角	118°



仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	NOS20.0-2
材質	HSS(ハイス)	刃先径	20.0mm
全長	134mm	溝長	74mm
シャック径	12.7mm	シャック長	40mm
対応被削材	一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅	ドリル先端角	118°
保護リング付			
軸径が一定 同一シャックで広範囲のドリルが使用可能です。			
強ねじれ溝と強剛性			
鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等のあらゆる材料に使用できます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.