

品番：EA824NW-20.5

品名：20.5x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)



販売価格	11,000円(税抜) / 12,100円(税込)		
カタログ価格	11,000円(税抜) / 12,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/04 16:55現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0887ページ		



品番	径	長さ	軸径	材質
EA824NW-20.5	20.5	134	12.7	HSS

径	長さ	軸径	材質
20.5	134	12.7	HSS

HSS鋼(ハイス)
HSSとは高速度鋼(High Speed Steel)の略称であり、ハイスビード・スチールを略めてハイスとも呼ばれる。ハイスは鋼質を下位の鋼材に比べ硬さを高めるために、鋼にクロム、タンタム、ニオブ、コバルト、モリブデン等の合金元素を添加し、熱処理の精製を施した後、冷却による硬化で硬質化される。また、硬質合金と比較すると、衝撃特性においては劣るの、韌性に富んでいる。

径	長さ	軸径	材質
20.5	134	12.7	HSS



仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	NOS20.5-2
材質	HSS(ハイス)	刃先径	20.5mm
全長	134mm	溝長	74mm
シャンク径	12.7mm	シャンク長	40mm
対応被削材	一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅	ドリル先端角	118°
保護リング付			
軸径が一定 同一シャンクで広範囲のドリルが使用可能です。			
強ねじれ溝と強剛性			
鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等のあらゆる材料に使用できます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.