

品番：EA824NW-25.0

品名：25.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)



販売価格	15,900円(税抜) / 17,490円(税込)		
カタログ価格	15,900円(税抜) / 17,490円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/18 11:13現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0887ページ		



品名	規格	単位	在庫	価格
EA824NW-25.0	25.0x134mm	本	1	15,900円

規格	単位	在庫	価格
25.0x134mm	本	1	15,900円

HSS鋼(ハイス)
HSSとは高速度鋼(High Speed Steel)の略称であり、ハイスビード(スチールを削るハイス)とも呼ばれます。ハイスは高温下での機械的強度を失わないように、鋼にクロム、タンタム、ニオブ、コバルトなどの元素を添加し、熱処理を施した後に、高硬度に仕上げられています。また、硬質合金と比較すると、衝撃特性においては劣るの、韌性に優れています。

規格	単位	在庫	価格
25.0x134mm	本	1	15,900円



仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	NOS25.0-2
材質	HSS(ハイス)	刃先径	25.0mm
全長	134mm	溝長	74mm
シャンク径	12.7mm	シャンク長	40mm
対応被削材	一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅	ドリル先端角	118°
保護リング付			
軸径が一定 同一シャンクで広範囲のドリルが使用可能です。			
強ねじれ溝と強剛性			
鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等のあらゆる材料に使用できます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.