

品番：EA824NW-26.0

品名：26.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)



販売価格	16,800円(税抜) / 18,480円(税込)		
カタログ価格	16,800円(税抜) / 18,480円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/18 11:14現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0887ページ		



品名	規格	材質	軸径	全長	溝長
EA824NW-26.0	26.0x134mm	HSS	12.7mm	134mm	74mm

品名	規格	材質	軸径	全長	溝長
EA824NW-26.0	26.0x134mm	HSS	12.7mm	134mm	74mm

HSS鋼(ハイス)
HSSとは高速度鋼(High Speed Steel)の略称であり、ハイスビード・スチールを略めてハイスとも呼ばれる。ハイスは常温下での機械的強度を高めるために、鋼にクロム、タンタム、ニオブ、コバルトなどの合金元素を添加し、焼入れ等の熱処理を行った後、急冷による硬直化が促進される。また、硬直化を促進すると、脆性割れに対しては劣るが、靱性に優れている。

品名	規格	材質	軸径	全長	溝長
EA824NW-26.0	26.0x134mm	HSS	12.7mm	134mm	74mm



仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	NOS26.0-2
材質	HSS(ハイス)	刃先径	26.0mm
全長	134mm	溝長	74mm
シャンク径	12.7mm	シャンク長	40mm
対応被削材	一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅	ドリル先端角	118°
保護リング付			
軸径が一定 同一シャンクで広範囲のドリルが使用可能です。			
強ねじれ溝と強剛性			
鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等のあらゆる材料に使用できます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.