品番: EA824NW-29.0

品名: 29.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)



販売価格	<b>21,100円</b> (税抜)/ 23,210円(税込)				
カタログ価 格	21,100円(税抜)/23,210円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/12/15 01:18現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	0922ページ				













#### 仕様

メーカー	不二越(NACHI)	型番	NOS29.0-2
材質	HSS(ハイス)	刃先径	29.0mm
全長	134mm	溝長	74mm
シャンク径	12.7mm	シャンク長	40mm
対応被削材	一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅	ドリル先端角	118°

## 保護リング付

#### 軸径が一定

同一シャンクで広範囲のドリルが使用可能です。

### 強ねじれ溝と強剛性

鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等のあらゆる材料に使用できます。

# 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.