品番: EA824PA-3.0A

品名: 3.0x 45mm 超硬ドリル(REVO-Dコート)



販売価格	6,540円 (税抜)/7,194円(税込)				
カタログ価 格	6,540円(税抜)/7,194円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/09 18:55現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ					



全てが新次元、長寿命・高能率・多用途において革命的性能を実現

仕様

メーカー	不二越(NACHI)	型番	AQRVDS0300
メーカー商品名	アクアREVOドリル(スタブ)	用途	構造用鋼、鋳鉄、合金鋼、ダイス鋼、高 硬度鋼 ステンレス鋼等の穴あけ作業に
刃先径	3.0mm	有効長	9.0mm
溝長	14mm	シャンク長	30.0mm
全長	45mm	シャンク径	3mm
先端角	135°	ねじれ角	30°
材質	超硬合金	コーティング	REVO-D
直径許容差	h7	シャンク径許容差	h6
加工穴深さ	3DC	対応被削材	一般構造用鋼、炭素鋼、ねずみ鋳鉄、 合金鋼、調質鋼 ダイス鋼、プリハードン鋼、高硬度鋼、ダ クタイル鋳鉄 ステンレス鋼

新開発の超硬母材により耐摩耗性と耐チッピング性が向上。

直線羽形により応力が分散されコーナー欠損強度を向上。

新開発のREVO-Dコーティングにより耐酸化性と耐摩耗に優れています。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.