

品番：EA824PA-5.0

品名：5.0x 61mm 超硬ドリル(TiAlN coat)



販売価格	9,880円(税抜)／10,868円(税込)		
カタログ価格	9,880円(税抜)／10,868円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/24 09:43現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



項目	単位	値
全長	mm	61
溝長	mm	25
刃先径	mm	5.0
シャンク径	mm	5.0

項目	単位	値
全長	mm	61
溝長	mm	25
刃先径	mm	5.0
シャンク径	mm	5.0

項目	単位	値
全長	mm	61
溝長	mm	25
刃先径	mm	5.0
シャンク径	mm	5.0

アクアコーティング
超硬ドリルに適用するTiAlN系・窒化炭素の複合コーティングです。高硬度、高耐磨性、高熱性を兼ねた超高速切削用のコーティングです。

項目	単位	値
全長	mm	61
溝長	mm	25
刃先径	mm	5.0
シャンク径	mm	5.0

仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	AQDEXS0500
材質	超硬合金	刃先径	5.0mm
全長	61mm	シャンク径	5mm
溝長	25mm	対応被削材	一般構造用鋼から高硬度鋼まで (HRC50まで)、ステンレス、チタン合金 (アルミ合金・銅合金には不向き)
先端角	135°		
アクアコーティング			
耐熱性、耐摩耗性に優れています。			
中低速から高速まえ広領域で安定した高能率加工ができる超汎用ドリルです。			
切りくず排出性にも優れる。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.