

品番：EA824PB-0.65

品名：0.65x38mm ドリルビット(TiAlN coat・超硬/マイクロ)



販売価格	3,560円(税抜) / 3,916円(税込)		
カタログ価格	3,560円(税抜) / 3,916円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/10 08:27現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0886ページ		



品番	EA824PB-0.65	名称	ドリル	材質	超硬合金
規格	0.65x38	用途	ステンレス鋼	刃先径	0.65
長さ	38	シャク径	3	先端角	140
重量	0.015	パッケージ	個装	在庫	2

品番	EA824PB-0.65	名称	ドリル	材質	超硬合金
規格	0.65x38	用途	ステンレス鋼	刃先径	0.65
長さ	38	シャク径	3	先端角	140
重量	0.015	パッケージ	個装	在庫	2

アクアコーティング
超硬ドリルに適用するTiAlN・超硬合金の微細孔コーティングです。切削時、切削油の潤滑性を高めるために超硬合金のコーティングです。

品番	EA824PB-0.65	名称	ドリル	材質	超硬合金
規格	0.65x38	用途	ステンレス鋼	刃先径	0.65
長さ	38	シャク径	3	先端角	140
重量	0.015	パッケージ	個装	在庫	2

品番	EA824PB-0.65	名称	ドリル	材質	超硬合金
規格	0.65x38	用途	ステンレス鋼	刃先径	0.65
長さ	38	シャク径	3	先端角	140
重量	0.015	パッケージ	個装	在庫	2

仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	AQMD0.65
材質	超硬合金	用途	ステンレス鋼に適しています。
刃先径	0.65mm	全長	38mm
溝長	7mm	シャク径	3mm
対応被削材	生材、一般構造用鋼から高硬度鋼まで (アルミ合金・銅合金には不向き)	先端角	140°
アクアコーティング			
小径穴で安定した加工ができます。			
生材から高硬度鋼の加工に最適です。			
切味良好			
ステンレス鋼の微細孔加工に最適です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.