


品番：EA824PB-0.85

品名：0.85x38mm ドリルビット(TiAlN coat・超硬/マイクロ)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,560円(税抜) / 3,916円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,560円(税抜) / 3,916円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/10 06:55現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0886ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------------------|---------------------------------------|-------|----------------|
| メーカー | 不二越 (NACHI) | 型番 | AQMD0.85 |
| 材質 | 超硬合金 | 用途 | ステンレス鋼に適しています。 |
| 刃先径 | 0.85mm | 全長 | 38mm |
| 溝長 | 10mm | シャンク径 | 3mm |
| 対応被削材 | 生材、一般構造用鋼から高硬度鋼まで (アルミ合金・銅合金には不向き) | 先端角 | 140° |
| アクアコーティング | | | |
| 小径穴で安定した加工ができます。 | | | |
| 生材から高硬度鋼の加工に最適です。 | | | |
| 切味良好 | | | |
| ステンレス鋼の微細孔加工に最適です。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.