

品番：EA824PB-1.25

品名：1.25x47mm ドリルビット(TiAlN Coat・超硬/マイクロ)



販売価格	2,880円(税抜) / 3,168円(税込)		
カタログ価格	2,880円(税抜) / 3,168円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/10 06:58現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0886ページ		



品番	EA824PB-1.25	名称	ドリル	規格	JIS B 5301
材質	超硬合金	用途	ドリル	寸法	1.25x47
刃先径	1.25	全長	47	シャック径	3
溝長	15	先端角	140°	重量	0.015

品番	EA824PB-1.25	名称	ドリル	規格	JIS B 5301
材質	超硬合金	用途	ドリル	寸法	1.25x47
刃先径	1.25	全長	47	シャック径	3
溝長	15	先端角	140°	重量	0.015

アクアコーティング
超硬ドリルに適用するTiAlN・高硬度の複合コーティングです。摩擦係数、切削力、耐用性を高めるために超硬切削向けのコーティングです。

品番	EA824PB-1.25	名称	ドリル	規格	JIS B 5301
材質	超硬合金	用途	ドリル	寸法	1.25x47
刃先径	1.25	全長	47	シャック径	3
溝長	15	先端角	140°	重量	0.015

品番	EA824PB-1.25	名称	ドリル	規格	JIS B 5301
材質	超硬合金	用途	ドリル	寸法	1.25x47
刃先径	1.25	全長	47	シャック径	3
溝長	15	先端角	140°	重量	0.015

仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	AQMD1.25
材質	超硬合金	用途	ステンレス鋼に適しています。
刃先径	1.25mm	全長	47mm
溝長	15mm	シャック径	3mm
対応被削材	生材、一般構造用鋼から高硬度鋼まで (アルミ合金・銅合金には不向き)	先端角	140°
アクアコーティング			
小径穴で安定した加工ができます。			
生材から高硬度鋼の加工に最適です。			
切味良好			
ステンレス鋼の微細孔加工に最適です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.