


品番：EA824PB-1.7

品名：1.70x47mm ドリルビット(TiAlN coat・超硬/マイクロ)



販売価格	3,100円(税抜) / 3,410円(税込)		
カタログ価格	3,100円(税抜) / 3,410円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/18 13:49現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0886ページ		



品番	EA824PB-1.7	名称	ドリル	規格	JIS B 5301
材質	超硬合金	用途	ドリル	寸法	1.70x47
刃先径	1.70mm	全長	47mm	シャंक径	3mm
溝長	15mm	先端角	140°	重量	約0.1g

品番	EA824PB-1.7	名称	ドリル	規格	JIS B 5301
材質	超硬合金	用途	ドリル	寸法	1.70x47
刃先径	1.70mm	全長	47mm	シャंक径	3mm
溝長	15mm	先端角	140°	重量	約0.1g

アクアコーティング
超硬ドリルに適用するTiAlN・超硬塗の複合塗膜コーティングです。高硬度・高剛性・高耐磨性を兼ねた超硬塗膜のコーティングです。

品番	EA824PB-1.7	名称	ドリル	規格	JIS B 5301
材質	超硬合金	用途	ドリル	寸法	1.70x47
刃先径	1.70mm	全長	47mm	シャंक径	3mm
溝長	15mm	先端角	140°	重量	約0.1g

品番	EA824PB-1.7	名称	ドリル	規格	JIS B 5301
材質	超硬合金	用途	ドリル	寸法	1.70x47
刃先径	1.70mm	全長	47mm	シャंक径	3mm
溝長	15mm	先端角	140°	重量	約0.1g

仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	AQMD1.7
材質	超硬合金	用途	ステンレス鋼に適しています。
刃先径	1.70mm	全長	47mm
溝長	15mm	シャंक径	3mm
対応被削材	生材、一般構造用鋼から高硬度鋼まで (アルミ合金・銅合金には不向き)	先端角	140°
アクアコーティング			
小径穴で安定した加工ができます。			
生材から高硬度鋼の加工に最適です。			
切味良好			
ステンレス鋼の微細孔加工に最適です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.