品番: EA824PC-10B

品名: 10.0x 89mm/120° ドリル(TiAIN coat·Co-HSS)



販売価格	4,230円 (税抜)/4,653円(税込)				
カタログ価格	4,230円(税抜)/4,653円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/10 07:13現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	0920ページ				

















仕様

メーカー	不二越(NACHI)	型番	AGSTD10.0-120
材質	Co-HSS(コバルトハイス)	全長	89mm
溝長	25mm	用途	位置決め用スターティングドリル
刃先径	10mm	面取角	120°
ねじれ角	25°		

AGコーティング

センタリングから面取り、V溝加工まで可能です。

多機能タイプで角度バリエーションがあります。

加工数が進んでも0.02mm以下の高精度を維持。

刃先強度が高く、大きな逃げ角で切味良好

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.