


品番 : EA824PC-3B

品名 : 3.0x 48mm/120° ドリル(TiAlN coat・Co-HSS)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,600円(税抜) / 1,760円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,600円(税抜) / 1,760円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/02/16 10:21現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0886ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|-----------------|-----|-----------------|
| メーカー | 不二越(NACHI) | 型番 | AGSTD3.0-120 |
| 材質 | Co-HSS(コバルトハイス) | 全長 | 48mm |
| 溝長 | 9mm | 用途 | 位置決め用スターティングドリル |
| 面取角 | 120° | 刃先径 | 3mm |
| ねじれ角 | 25° | | |

AGコーティング

センタリングから面取り、V溝加工まで可能です。

多機能タイプで角度バリエーションがあります。

加工数が進んでも0.02mm以下の高精度を維持。

刃先強度が高く、大きな逃げ角で切味良好

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.