

品番：EA824PC-4A

品名：4.0x 52mm/ 90° ドリル(TiAlN coat・Co-HSS)





販売価格	1,830円(税抜)／2,013円(税込)		
カタログ価格	1,830円(税抜)／2,013円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2024/05/17 07:19現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0937ページ		





AGコーティング
ハイスドリル、エンドミルに適用するAGコーティングです。
耐熱性・耐摩耗性を向上させたコーティングです。



仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	AGSTD4.0-90
材質	Co-HSS(コバルトハイス)	全長	52mm
溝長	12mm	用途	位置決め用スターティングドリル。
刃先径	4mm	面取角	90°
ねじれ角	25°		
AGコーティング			
センタリングから面取り、V溝加工まで可能です。			
多機能タイプで角度バリエーションがあります。			
加工数が進んでも0.02mm以下の高精度を維持。			
刃先強度が高く、大きな逃げ角で切味良好			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.