

品番：EA824PC-6B

品名：6.0x 66mm/120° ドリル(TiAlN coat・Co-HSS)




販売価格	2,300円(税抜) / 2,530円(税込)		
カタログ価格	2,300円(税抜) / 2,530円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/18 10:29現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



品番	仕様	寸法	材料
EA824PC-6B	標準	6.0x66	Co-HSS

品番	仕様	寸法	材料
EA824PC-6A	標準	6.0x66	Co-HSS

品番	仕様	寸法	材料
EA824PC-6C	標準	6.0x66	Co-HSS



品番	仕様	寸法	材料
EA824PC-6D	標準	6.0x66	Co-HSS

仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	AGSTD6.0-120
材質	Co-HSS(コバルトハイス)	全長	66mm
溝長	15mm	用途	位置決め用スターティングドリル
面取角	120°	刃先径	6mm
ねじれ角	25°		

AGコーティング

センタリングから面取り、V溝加工まで可能です。

多機能タイプで角度バリエーションがあります。

加工数が進んでも0.02mm以下の高精度を維持。

刃先強度が高く、大きな逃げ角で切味良好

代替品

	品番 EA824PC-6A コメント 面取角:90度
--	-------------------------------

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.