品番: EA824PC-6C

品名: 6.0x 66mm/140° ドリル(TiAIN coat·Co-HSS)



販売価格	2,320円 (税抜)/ 2,552円(税込)				
カタログ価 格	2,320円(税抜)/2,552円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/10 07:13現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	0920ページ				



















仕様

メーカー	不二越(NACHI)	型番	AGSTD6.0-140
材質	Co-HSS(コバルトハイス)	シャンク径	6mm
全長	66mm	溝長	15mm
用途	位置決め用スターティングドリル	面取角	140°
ねじれ角	25°		

AGコーティング

センタリングから面取り、V溝加工まで可能です。

多機能タイプで角度バリエーションがあります。

加工数が進んでも0.02mm以下の高精度を維持。

刃先強度が高く、大きな逃げ角で切味良好

代替品



品番 EA824PC-6A コメント 面取角:90度 大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.