

品番：EA824PC-8C

品名：8.0x 79mm/140° ドリル(TiAlN coat・Co-HSS)



販売価格	2,650円(税抜) / 2,915円(税込)		
カタログ価格	2,650円(税抜) / 2,915円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/04 14:02現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0886ページ		



品名	仕様	寸法	材質
AGSTD8.0-140	標準	79mm	Co-HSS

品名	仕様	寸法	材質
AGSTD8.0-140	標準	79mm	Co-HSS

品名	仕様	寸法	材質
AGSTD8.0-140	標準	79mm	Co-HSS

**AGコーティング**  
ハイスドリル、エンドミルに採用するAG系コーティングです。  
高熱性・高摩耗性を特徴としたコーティングです。

品名	仕様	寸法	材質
AGSTD8.0-140	標準	79mm	Co-HSS

### 仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	AGSTD8.0-140
材質	Co-HSS(コバルトハイス)	全長	79mm
溝長	20mm	刃先径	8mm
用途	位置決め用スターティングドリル	面取角	140°
ねじれ角	25°		

#### AGコーティング

センタリングから面取り、V溝加工まで可能です。

多機能タイプで角度バリエーションがあります。

加工数が進んでも0.02mm以下の高精度を維持。

刃先強度が高く、大きな逃げ角で切味良好

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.