

品番：EA824PD-2.1

品名：2.1x125mm ドリルビット(TiAlN coat・Co-HSS)



販売価格	3,070円(税抜) / 3,377円(税込)		
カタログ価格	3,070円(税抜) / 3,377円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/21 07:20現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0884ページ		



項目	内容
材料	Co-HSS
刃先径	2.1mm
溝長	85mm
全長	125mm
ねじれ角	34°
先端角	118°

項目	内容
材料	Co-HSS
刃先径	2.1mm
溝長	85mm
全長	125mm
ねじれ角	34°
先端角	118°

AGコーティング
ハイスドリル、エンドミルに適用するAG系コーティングです。
高熱性・高摩耗性を特徴としたコーティングです。

項目	内容
材料	Co-HSS
刃先径	2.1mm
溝長	85mm
全長	125mm
ねじれ角	34°
先端角	118°

仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	AGPLSD2.1×125
材質	Co-HSS(コバルトハイス)	刃先径	2.1mm
全長	125mm	溝長	85mm
対応被削材	炭素鋼、合金鋼調質鋼、ダイス鋼、プリハードン鋼、鋳鉄	先端角	118°
ねじれ角	34°		
AGコーティング			
生材から型鋼までの深穴加工に最適です。			
L/15~20までの深穴をノンステップで加工できます。			
平滑化コーティングで安定したトルク変動			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.