

品番：EA824PD-4.3

品名：4.3x185mm ドリルビット(TiAlN coat・Co-HSS)



販売価格	5,100円(税抜) / 5,610円(税込)		
カタログ価格	5,100円(税抜) / 5,610円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/06 21:40現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0884ページ		



項目	内容
品名	ドリルビット
型番	EA824PD-4.3
材質	Co-HSS
径	4.3mm
全長	185mm
溝長	125mm
先端角	118°
ねじれ角	34°

項目	内容
品名	ドリルビット
型番	EA824PD-4.3
材質	Co-HSS
径	4.3mm
全長	185mm
溝長	125mm
先端角	118°
ねじれ角	34°

AGコーティング
ハイスドリル、エンドミルに適用するAG系コーティングです。
高熱性・高摩耗性を特徴としたコーティングです。

項目	内容
品名	ドリルビット
型番	EA824PD-4.3
材質	Co-HSS
径	4.3mm
全長	185mm
溝長	125mm
先端角	118°
ねじれ角	34°

仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	AGPLSD4.3×185
材質	Co-HSS(コバルトハイス)	刃先径	4.3mm
全長	185mm	溝長	125mm
対応被削材	炭素鋼、合金鋼調質鋼、ダイス鋼、プリハードン鋼、鋳鉄	先端角	118°
ねじれ角	34°		
AGコーティング			
生材から型鋼までの深穴加工に最適です。			
L/15~20までの深穴をノンステップで加工できます。			
平滑化コーティングで安定したトルク変動			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.