


品番：EA824PD-5.0

品名：5.0x195mm ドリルビット(TiAlN coat・Co-HSS)



販売価格	6,020円(税抜)／6,622円(税込)		
カタログ価格	6,020円(税抜)／6,622円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/20 02:57現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



項目	単位	値
全長	mm	195
刃先径	mm	5.0
溝長	mm	135
先端角	°	118
ねじれ角	°	34

項目	単位	値
全長	mm	195
刃先径	mm	5.0
溝長	mm	135
先端角	°	118
ねじれ角	°	34

AGコーティング
ハイスドリル、エンドミルに適用するAG系コーティングです。
耐熱性・耐摩耗性を高めるコーティングです。

項目	単位	値
全長	mm	195
刃先径	mm	5.0
溝長	mm	135
先端角	°	118
ねじれ角	°	34

仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	AGPLSD5.0×195
材質	Co-HSS(コバルトハイス)	刃先径	5.0mm
全長	195mm	溝長	135mm
対応被削材	炭素鋼、合金鋼調質鋼、ダイス鋼、プリハードン鋼、鋳鉄	先端角	118°
ねじれ角	34°		

AGコーティング
生材から型鋼までの深穴加工に最適です。
L/15～20までの深穴をノンステップで加工できます。
平滑化コーティングで安定したトルク変動

代替品

	品番 EA824NN-5.0 コメント
--	---------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

