

品番：EA824PE-2.0

品名：2.0x180mm ドリルビット(六角軸・鉄工用/HSS)



販売価格	2,430円(税抜)／2,673円(税込)		
カタログ価格	2,430円(税抜)／2,673円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/02/16 06:34現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0890ページ		



HSS(ハイス)
HSS(ハイス)は、高速度鋼(High speed steel)の略称で、
おり、ハイスビード・スター化を特徴とするハイス
とも呼ばれる。ハイスは鋼質で、その硬さや磨
料特性を高めるために、炭素(C)、クロム(Cr)、タンタム
ン、ニオブ(Nb)、バナジウム(V)などの合金元素
を少量に添加し、焼入れ等の熱処理を施した
後、研削により精密な形状と寸法に仕上げられ、
超硬合金と比較すると、磨耗特性においては
劣るものの、割付に優れている。

品名	規格	単位	在庫	価格
EA824PE-2.0	2.0x180mm	本	3	2,430円(税抜)

品名	規格	単位	在庫	価格
EA824PE-2.0	2.0x180mm	本	3	2,430円(税抜)

仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	6LSDP2.0
六角シャンク	6.35mm	全長	180mm
刃先径	2.0mm	刃長	24mm
材質	HSS(ハイス)	先端角	118°
つかみの軸長	14mm		
鉄、銅、アルミ、プラスチック、木材、電気工事、内装、外装工事に最適			
シンニング付で高いフレ精度			
長いリーチで狭い隙間、奥深い位置の穴あけが簡単です。			
電気工事、内装、外装工事に最適			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.