品番: EA824PJ-10

## 品名: 10.0x 95mm 薄板ドリル(六角軸/HSS)



販売価格	<b>3,620円</b> (税抜)/3,982円(税込)				
カタログ価格	3,620円(税抜)/3,982円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>5</b> (2025/11/10 03:24現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	0925ページ				





## 仕様

メーカー	不二越(NACHI)	型番	6SDSP10.0
刃先径(mm)	10.0	全長(mm)	95
先端角(°)	175	有効長(mm)	35
六角シャンク	6.35mm	用途	鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木 材
材質	HSS(ハイス鋼)		

電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー対応

狙った位置へ真円に近い穴あけが可能

インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角シャンク

電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。

薄板でもバリが小さい

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.