

品番：EA824PJ-3.6

品名：3.6x 82mm 薄板ドリル(六角軸/HSS)




|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,160円(税抜) / 1,276円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 1,160円(税抜) / 1,276円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 8 (2026/04/04 17:02現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0890ページ                      |      |   |



#### 仕様

|                                       |             |         |                       |
|---------------------------------------|-------------|---------|-----------------------|
| メーカー                                  | 不二越 (NACHI) | 型番      | 6SDSP3.6              |
| 材質                                    | HSS(ハイス鋼)   | 刃先径(mm) | 3.6                   |
| 全長(mm)                                | 82          | 有効長(mm) | 20                    |
| 先端角(°)                                | 175         |         |                       |
| 電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー対応           |             |         |                       |
| 薄板でもバリが小さい                            |             |         |                       |
| 狙った位置へ真円に近い穴あけが可能                     |             |         |                       |
| インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角シャンク        |             |         |                       |
| 電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。 |             |         |                       |
| 六角シャンク                                | 6.35mm      | 用途      | 鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材 |

#### 代替品

|  |      |               |
|--|------|---------------|
|  | 品番   | EA824BR-3.6   |
|  | コメント | 窒化チタンコーティング仕様 |

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.