

品番：EA824PJ-3.8

品名：3.8x 82mm 薄板ドリル(六角軸/HSS)




販売価格	1,130円(税抜) / 1,243円(税込)		
カタログ価格	1,130円(税抜) / 1,243円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/06/07 17:08現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0890ページ		



仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	6SDSP3.8
材質	HSS(ハイス鋼)	刃先径(mm)	3.8
全長(mm)	82	有効長(mm)	22
先端角(°)	175		
電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー対応			
薄板でもバリが小さい			
狙った位置へ真円に近い穴あけが可能			
インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角シャンク			
電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。			
六角シャンク	6.35mm	用途	鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材

代替品

	品番	EA824BR-3.8
	コメント	窒化チタンコーティング仕様

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.