品番: EA824PJ-3.9

品名: 3.9x 82mm 薄板ドリル(六角軸/HSS)



販売価格	1,290円(税抜)/1,419円(税込)				
カタログ価 格	1,290円(税抜)/1,419円(税込)				
在庫数	最新在庫: 10 (2025/11/10 03:04現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	0925ページ				





仕様

メーカー	不二越(NACHI)	型番	6SDSP3.9			
材質	HSS(ハイス鋼)	刃先径(mm)	3.9			
全長(mm)	82	有効長(mm)	22			
先端角(°)	175					
電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー対応						
薄板でもバリが小さい						
狙った位置へ真円に近い穴あけが可能						

インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角シャンク

電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。

 六角シャンク
 用途
 鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.